


Silentia • Serie 200 forti spessori

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola.

L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.


Ala e scatola in acciaio nichelato opaco.
Dimensione scatola ø 35 mm.

Caratteristiche tecniche



Valore costante "L" 1.3 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.



Regolazioni

- Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.
- Regolazione verticale ± 2 mm.
- Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
- Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.
- Fermo antiscivolo di sicurezza.

Basi

- Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.
- Innesto rapido su basi Domi.
- Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.


N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

Tablelle di foratura e fissaggio


Vite legno		94° A	155° A	94° P	155° P	94° U	155° U
Rapido		94° 6	155° 6	94° 7	155° 7	94° 2	155° 2
Codolo		B	B	R	R	W	W
Logica		I	I	J	J	Q	Q

Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili. Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C2_BAE9.

Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.



Apertura 94° e cerniere complementari



Apertura 155°

Silentia • Serie 200 forti spessori • Cerniere complementari



Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio siliconico, regolabile, integrato nella scatola.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Per ante in legno con montaggio ad angolo positivo.
Cerniere per ante di spessore minimo 18 mm.
Profondità della scatola 15.5 mm.


Apertura 94°.
 Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.
 Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi


La soluzione di problemi di montaggio con un angolo positivo comporta la verifica, mediante una prova pratica, delle distanze di foratura.

Il nostro servizio di assistenza tecnica è a disposizione per i chiarimenti necessari.

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 21 per completare il codice cerniera desiderato.




Collo **15°**




C2_BZE9

Collo **24°**




C2_BUE9

Collo **30°**




C2_BEE9

Collo 30°




C2_BTE9

Collo 37°




C2_BKE9

Collo 45°




C2_BME9

Collo 45°



C2_BVE9

Collo 45°



C2_BME9AC