




# Excessories - estrarre - distanziali

## Distanziali

- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey






Lunghezza guida (LN) mm	Profondità cassetto/distanziale 4 LATI (P) mm	Profondità cassetto/distanziale 3 LATI (P) mm + frontale legno 12 mm o frontale vetro 6+6 mm	Profondità cassetto/distanziale 3 LATI (P) mm + frontale legno 19 mm o frontale vetro 6+13 mm
350	390	390	397
400	440	440	447
450	490	490	497
470	510	510	517
500	540	540	547

**Distanziali con cassetto 3 LATI  
per FRONTALE LEGNO**



**Forature del frontale**






## Excessories - estrarre - distanziali


Distanziali con cassetto 3 LATI  
per FRONTALE VETRO



Fissaggio del profilo al frontale





## Linee guida per il fissaggio dei distanziali



### FISSAGGIO CASSETTI 4 LATI

Consigliato il fissaggio sulla fila di fori superiore



### FISSAGGIO CASSETTI 3 LATI

Consigliato il fissaggio sulla fila di fori inferiore

