


Conecta

Cerniera per ante in legno 94°




Informazioni tecniche

Cerniera Conecta a scomparsa con inserimento ad incasso nell'anta e nel fianco

Fissaggio rapido dell'anta al fianco
 Diametro foratura scatola 35 mm
 Distanza di foratura per la scatola dal bordo anta 10 mm (centro del foro)
 Copertura 10 mm con contenitore DQG5 e 12.5 mm con contenitore DQG3
 Apertura 94°
 L = 3.5 mm


Profondità della scatola metallica:
CQL3JE: 19 mm (per ante a partire da 22 mm)
CQA3JE: 22 mm (per ante a partire da 25 mm)

Profondità foratura scatola e spazio occorrente per l'apertura dell'anta



CQL3JE



T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



CQA3JE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indicazione di montaggio




Contenitore DQG5B





- Per applicazione singola su fianco di spessore 16 mm minimo
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 25 mm

Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola con viti Euro foratura $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Applicazione gemellare con viti a cannocchiale $\varnothing 5$ mm (passante)
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale



*CQL3JE: 19 mm
*CQA3JE: 22 mm



Applicazione
singola

Applicazione
gemellare


Contenitore DQG3B





- Per applicazione singola su fianco di spessore 19 mm minimo
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 30 mm

Da avvitare sul fianco:


- Applicazione singola e gemellare con viti $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale



*CQL3JE: 19 mm
*CQA3JE: 22 mm



Applicazione
singola



Applicazione
gemellare