


Conecta • Cerniera per ante in legno




Informazioni tecniche

Cerniera Conecta a scomparsa con inserimento ad incasso nell'anta e nel fianco

Fissaggio rapido dell'anta al fianco
 Diametro foratura scatolaina 35 mm
 Distanza di foratura per la scatolaina dal bordo anta 10 mm (centro del foro)
 Apertura 94°
 L = 3.5 mm


Profondità della scatolaina metallica:
CQL3JE: 19 mm (per ante a partire da 22 mm)
CQA3JE: 22 mm (per ante a partire da 25 mm)

Profondità foratura scatolaina e spazio occorrente per l'apertura dell'anta



CQL3JE



T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



CQA3JE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indicazione di montaggio



Lavorazione del mobile


Contenitore DQG5B




- Per applicazione singola su fianco di spessore 16 mm minimo
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 25 mm

Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola con viti Euro foratura $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Applicazione gemellare con viti a cannocchiale $\varnothing 5$ mm (passante)
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale



Contenitore DQG3B



- Per applicazione singola su fianco di spessore 19 mm minimo
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 30 mm

Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola e gemellare con viti $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale

