
Conecta

Cerniera per ante con profili in alluminio 94°



Informazioni tecniche

Cerniera Conecta a scomparsa con inserimento ad incasso nell'anta e nel fianco

Fissaggio rapido dell'anta al fianco Per ante con telaio in alluminio


Copertura 10 mm con contenitore DQG5 e 12.5 mm con contenitore DQG3 Apertura 94°

L = 3.5 mm

Profondità della scatolina metallica:


CQY3JE: 21 mm CQZ3JE: 24 mm

Profondità foratura scatolina e spazio occorrente per l'apertura dell'anta



CQY3JE


T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3




CQZ3JE

T=	25	26	27	28	29	30
A =	2.4	3.3	4.2	5.2	6.1	7.1

Indicazione di montaggio






Contenitore DQG5B




- Per applicazione singola su fianco di spessore 16 mm minimo
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 25 mm

Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola con viti Euro foratura ø5 x 12.5 mm
- Applicazione gemellare con viti a cannocchiale ø5 mm (passante)
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale



Contenitore DQG3B



- Per applicazione singola su fianco di spessore 19 mm minimo
 Per applicazione gemellare su fianco di spessore 30 mm

Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola e gemellare con viti ø4 x 25 mm
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale

