


**Conecta • Cerniera per ante con profili in alluminio**




**Informazioni tecniche**

**Cerniera Conecta a scomparsa con inserimento ad incasso nell'anta e nel fianco**

Fissaggio rapido dell'anta al fianco  
 Per ante con telaio in alluminio  
 Apertura 94°  
 L = 3,5 mm



Profondità della scatola metallica:  
**CQY3JE: 21 mm**

**Profondità foratura scatolaina e spazio occorrente per l'apertura dell'anta**



T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

**Indicazione di montaggio**



**Conecta • Lavorazione del mobile**


**Contenitore DQG5B**



- Per applicazione singola su fianco di spessore 16 mm minimo
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 25 mm


Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola con viti Euro foratura  $\varnothing 5 \times 12.5$  mm
- Applicazione gemellare con viti a cannocchiale  $\varnothing 5$  mm (passante)
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale



\* Profondità scatola


**Contenitore DQG3B**



- Per applicazione singola su fianco di spessore 19 mm minimo
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 30 mm

Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola e gemellare con viti  $\varnothing 4 \times 25$  mm
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale



\* Profondità scatola