





Informazioni tecniche

Cerniera Conecta a scomparsa con inserimento ad incasso nell'anta e nel fianco

Fissaggio rapido dell'anta al fianco
Per ante con telaio in alluminio
Copertura 14 mm con contenitore DQG5 e 16.5 mm con contenitore DQG3
Apertura 94°
L = 3.5 mm


Profondità della scatola metallica:
CQY3KE: 21 mm
CQZ3KE: 24 mm

Profondità foratura scatola e spazio occorrente per l'apertura dell'anta



CQY3KE

T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



CQZ3KE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.3	4.2	5.2	6.1	7.1

Indicazione di montaggio

Con contenitore DQG5B
Copertura dell'anta sul fianco = 14 mm

16 min

8

14

94°

CQY3KE

16 min

10.5

14

94°

CQZ3KE

Con contenitore DQG3B
Copertura dell'anta sul fianco = 16.5 mm

19 min

5.5

16.5

94°

CQY3KE

19 min

8

16.5

94°

CQZ3KE


Contenitore DQG5B



- Per applicazione singola su fianco di spessore 16 mm minimo
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 25 mm

Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola con viti Euro foratura $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Applicazione gemellare con viti a cannocchiale $\varnothing 5$ mm (passante)
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale



Contenitore DQG3B



- Per applicazione singola su fianco di spessore 19 mm minimo
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 30 mm

Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola e gemellare con viti $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale

