


Conecta • Cerniera per ante con profili in alluminio




Informazioni tecniche

Cerniera Conecta a scomparsa con inserimento ad incasso nell'anta e nel fianco

Fissaggio rapido dell'anta al fianco
Per ante con telaio in alluminio
Apertura 94°
L = 3,5 mm

Profondità della scatola metallica:
CQY3KE: 21 mm

Profondità foraturatura scatolaina e spazio occorrente per l'apertura dell'anta



T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indicazione di montaggio

Con contenitore DQG5B
Copertura dell'anta sul fianco = 14 mm

Con contenitore DQG3B
Copertura dell'anta sul fianco = 16.5 mm

Conecta • Lavorazione del mobile


Contenitore DQG5B



- Per applicazione singola su fianco di spessore 16 mm minimo
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 25 mm


Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola con viti Euro foratura $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Applicazione gemellare con viti a cannocchiale $\varnothing 5$ mm (passante)
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale



* Profondità scatolina


Contenitore DQG3B



- Per applicazione singola su fianco di spessore 19 mm minimo
- Per applicazione gemellare su fianco di spessore 30 mm

Da avvitare sul fianco:

- Applicazione singola e gemellare con viti $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Viti di fissaggio e placchette di copertura comprese nella confezione dell'imballo singolo
- Viti di fissaggio incluse nell'imballo industriale



* Profondità scatolina