




Luxer Room
technische Information





Luxer Room Standardschiene



Elektrifizierte Schiene für Regale mit LED-Beleuchtung



Einbau der elektrischen Schiene von oben



Kundenspezifischer Zuschnitt




Verfügbare Maße: 2572 mm - 3084 mm - 3596 mm

32
32
32

Zuschnitt durch den Kunden

Elektrifizierte Strecke

Vor dem Zuschnitt überprüfen Sie bitte, ob die Position der Aussparung für den Einbau der elektrifizierten Schiene rechts liegt, wie in der Zeichnung angegeben



Fuß mit Einbau des Isolierelements für die elektrische Schiene



Luxer Room

Standardschiene - Eckmontage


Schieben Sie Abstandhalter und Stützen für die Wandbefestigung abwechselnd ein

Kundenspezifischer Zuschnitt






Verfügbare Maße: 2572 mm - 3084 mm - 3596 mm




Distanzstücke



Wandhalterungen




Vor dem Zuschneiden überprüfen Sie bitte, ob die Position der Aussparung für den Einbau der elektrifizierten Schiene (optional) rechts liegt, wie in der Zeichnung angegeben.



Fuß


Elektrifizierte Schiene für Regale mit LED-Beleuchtung - Eckmontage





Luxer Room

Montageanleitung



Falls vorhanden, das Winkelprofil befestigen und gerade ausrichten.
Fahren Sie dann mit den anderen Ständerprofilen fort und überprüfen Sie dabei stets die Parallelität zueinander.
Wir empfehlen, die Parallelität zwischen den Nuten durch Einsetzung von 2 Halterungen zu prüfen.
Zur perfekten Ausrichtung der Ständerprofile siehe Abschnitt „Verstellungen“.



Abmessungen der Paneele und Befestigungsclips





Selbstzentrierende Clips zur Befestigung der Paneele



Panelstärken: von 12 mm bis 19 mm
Bei Plattenstärken unter 18 mm sind die Distanzstücke wie angegeben zu verwenden




- nur Clip
- mit 1 Distanzstück
- mit 2 Dicken



Luxer Room

Berechnung der Paneelgröße für Eckmontage und Endverschlüsse




Verstellungen



Höhenverstellung des Fußes




Seitenverstellung des einzelnen Ständerprofils ± 4.5 mm




Tiefenverstellung des einzelnen Ständerprofils





31 mm Empfohlener Startabstand ± 12 mm




Seitenverstellung des ecken Ständerprofils



Tiefenverstellung des ecken Ständerprofils



Die frontale Verstellung eines Ständerprofils bewirkt die seitliche Verschiebung des anderen.



31 mm Empfohlener Startabstand ± 12 mm